



## BS 18 Quick Set mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Mobile Werkstatt (74-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10"), Bleistift (HB), Notizblock
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.  
EAN-Code

602217710  
4061792249516

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Art des Akkupacks        | Li-Power                 |
| Akkuspannung             | 18 V                     |
| Akkukapazität            | 2 x 2 Ah                 |
| Max. Drehmoment weich    | 24 Nm                    |
| Max. Drehmoment hart     | 48 Nm                    |
| Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 4.5 Nm             |
| Bohr-Ø Stahl             | 10 mm                    |
| Bohr-Ø Weichholz         | 20 mm                    |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 450 / 0 - 1600 / min |
| Bohrfutterspannweite     | 1 - 10 mm                |
| Gewicht ohne Akkupack    | 0.93 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack     | 1.4 kg                   |

### Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set