Cap de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/16mm

Date comandă

Numărul de comandă	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Gheară de strângere	259038 14
Set de şuruburi	259023 2
Ştift	259049 6
Mărimea plăcuţei	16 mm
Lăţimea funcţională L_4	25 mm
Mărime coadă	20 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2020K16
Portplăcuţă	259031 32
Lungime cap L_1	31 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricaţie
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuţit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru şurubul hexagonal, 1/4 ţoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Portplăcuţă Tip 32	259031 32
Set de şuruburi10 buc. Tip 2	259023 2
Gheară de strângere Tip 14	259038 14
Ştift Tip 6	259049 6
Şurubelniţă dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500