Garant

Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, ∅ cozii / Mărimea plăcuţei: 8/06mm

Date comandă

Numărul de comandă	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuţă amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	E08K SCLCR/L06
Decalaj central L_3	5 mm
Mărimea plăcuţei	6 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile	269028 7
Lungime cap L_1	10 mm
∅ minim al găurii prealabile D_{min}	10 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălţime de strângere L_2	7,6 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
∅ cozii D_s	8 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 ţoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Tip 7	269028 7
Şurubelniţă dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500