Garant

CCGT 09T308 FR GS dreapta, PKD, Modelul muchiilor aşchietoare: TWN



Date comandă

Numărul de comandă	265823 TWN
GTIN	4045197448972
Clasa articolului	21L

Descriere

Execuţie:
PKD – Diamant policristalin, granulaţie fină. Degroşare, muchie aşchietoare stabilă pentru adâncimi de tăiere mai mari.
Aplicaţie:
Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.
Unghi de aşchiere: 6 grad
Categorie: PKD
Modelul muchiilor aşchietoare: TWN
Adâncime de tăiere a_p: 0,5 - 7,5 mm
Avans f: 0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si: 400 - 3500 m/min
Viteză de aşchiere v_c pentru metale neferoase: 300 - 2200 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c pentru metale neferoase	300 - 2200 m/min
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot

Modelul muchiilor aşchietoare	TWN
Condiţie de tăiere	continuă
Rază la colţ	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 7,5 mm
Viteză de aşchiere v_c pentru G(C)RP	400 - 900 m/min
Categorie	PKD
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Materialul sculei	PKD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	CCGT 09T308 FR
Numărul de schimbări / tăişuri	1
Caracteristici nume produs	PKD
Unghi de aşchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuţă amovibilă pentru strunjire