Fişă de date

Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire, forma ADB, SK 40, ∅ de strângere D1: 16mm

Date comandă

Numărul de comandă	302045 16
GTIN	4045197146120
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuţie:
- **Concentricitate ≤ 3 µm.**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

Aplicaţie:
Pentru găurire, alezare şi finisare.
Livrare:
Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.
Accesorii opţionale:
Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manşon de reducţie Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

∅ D_2	38 mm
∅ de prindere D_1	16 mm
Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
Lungime utilă L_1	61,5 mm
L_2	33 mm

Greutate	1,4 kg
Filet M	M12×1
∅ exterior D	49,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 20000 min^{-1}
Concentricitate	≤ 3 µm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Produse potrivite

https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/302045-16