HOLEX

CCMW 09T308, BUX220, Modelul muchiilor aşchietoare: M

Date comandă

Numărul de comandă	265758 M
GTIN	4045197818065
Clasa articolului	22I

Descriere

Execuţie:
· **De unică folosinţă.**
· **Cu un singur tăiş.**
Notă:
La cerere se pot livra alte forme de plăcuţe amovibile, dimensiuni şi raze la colţ.
Categorie: BUX220
Modelul muchiilor aşchietoare: M
Adâncime de tăiere a_p: 0,1 - 0,5 mm
Avans f: 0,1 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicaţie principală: 80 - 200 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicaţie principală	80 - 200 m/min
Rază la colţ	0,8 mm
Condiţie de tăiere	continuă
Modelul muchiilor aşchietoare	M

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,5 mm
Categorie	BUX220
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	CCMW 09T308
Numărul de schimbări / tăişuri	1
Caracteristici nume produs	BUX220
Tip produs	Plăcuţă amovibilă pentru strunjire