Garant

Portsculă eco diagonală 45°, pe dreapta, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Date comandă

Numărul de comandă	318627 25
GTIN	4045197893277
Clasa articolului	31G

Descriere

Execuţie:
Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.
GARANT – Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii datorită GARANT eco.
Aplicaţie:
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.
Notă:
Inclusiv portplăcuţă străpunsă. Astfel recomandat pentru cuţit de strunjire cu tijă de 20 **şi** 25 mm.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	112,7 mm
B	40 mm
∅ exterior D	94 mm
Lungime de strângere L_1	80 mm
Deplasare a axei vârfului f	12,7 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
Suport	HSK-T 63

Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă