Cleşte pentru instalatori Cobra® fosfatat, Lungimea totală: 180mm

Date comandă

Numărul de comandă	705800 180
GTIN	4003773022015
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuţie:
Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire.
Fălci de prindere crestate, dinţate şi cu autofixare.
Clește negru fosfatat, cap lustruit. Cu **posibilitate de ajustare fină cu opritor,** prin apăsarea pe un buton cu arc.
Mânere îmbrăcate în plastic.
Standard:
DIN ISO 8976
Material:
Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.
Accesorii opţionale:
Fălci de protecţie Nr. 705805 dimensiune. 180-300.

Descriere tehnică

Număr de opritoare cu reglare fină	18
Lungimea totală	180 mm
Deschidere pentru ţevi	1.1/2 inch
Deschidere pentru hexagon	36 mm
Mâner	striat-transversal
Suprafaţă	negru fosfatat, capul lustruit
Standard	DIN ISO 8976

Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu
Reglare rapidă	nu
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Cleşte pentru țevi şi cleşte pentru instalatori