Garant

SEMT 1305 AGSR, HB7510, Tip: ST1400

Date comandă

Numărul de comandă	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuţie:
Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.
Notă:
Valori de referinţă pentru a_e =0,5... 1×D / a_{pmax} = 4mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,22 mm
Tip	ST1400
Grosime plăcuţă E	5,56 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	SEMT 1305 AGSR
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm²	recomandat	120 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		