Covor pentru spaţiul de lucru 100% cauciuc nitrilic rezistent la ulei, negru

Date comandă

Numărul de comandă	964566
GTIN	662641769168
Clasa articolului	96C

Descriere

Execuţie:
100% cauciuc nitrilic, **rezistent la ulei.**
Descriere:
- **Covoare industriale pentru spaţiul de lucru cu suprafaţă antiderapantă închisă.**
- **Materialul de 19 mm grosime oferă utilitate ergonomică mare şi efect anti-oboseală.**
- **Sistemul de prindere flexibil dală 91×91 cm permite adaptarea optimă la condiţiile locale.**
- **Soluţie flexibilă pentru muchii, permite formarea colţurilor exterioare şi interioare.**
- **Protecţie împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 şi BGR 181. Din cauciuc aproape indestructibil.**
- **Fără silicon, potrivite pentru ateliere de lăcuit. Rezistente la majoritatea substanţelor chimice şi la temperaturi extreme.**

Notă:
Borduri recomandate pentru muchii Cod 964577 şi Cod 964578 cu Ref. 0 şi 1.
La încărcarea puternică cu scântei se va asigura o bună aerisire.

Descriere tehnică

Grosime	19 mm
Fără silicon	da
Suprafaţă	Suprafaţă antialunecare
Cu muchii de siguranţă	extensibil

Ataşabil	da
Material	Cauciuc nitrilic
Greutate	12,7 kg
Lățime	91 cm
Lungime	91 cm
Protecție împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181	R9
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Confort la stat în picioare	Anti-oboseală
Protecție antişoc	Podea
Caracteristică material	rezistent la ulei
Culoarea	negru
Tip produs	Covoraş pentru stația de lucru