Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uşi glisante cu geam, 26×14G, Înălţime: 1500mm

Date comandă

Numărul de comandă	940187 1500
GTIN	4062406069957
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuţie:
Dulap echipat 60×20G, cu sertare 26×14G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile glisante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Blocarea uşilor culisante în poziţiile finale (deschis/închis). **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 8 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.
Înălţime frontală sertare 125 mm.
Livrare:
Dulap cu rafturi de depozitare şi sertare incluse.
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**
Notă:
Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G	26
Adâncime utilă sertare	350 mm
Poziţionarea mânerului	sus
Număr de rafturi de depozitare	6
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălţime	1500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	14
Număr de sertare	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime în G	20
Lăţime utilă sertare	650 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal)	100 kg
Înălţimea utilă	1363 mm
Greutate	147 kg
Suprafaţă utilă a sertarelor în G	26×14
Lăţime în G	60
ComfortClose	nu
Deschiderea sertarului (parţială / completă)	100 %
Lăţime	1500 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălţimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserţie
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×14G
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Şild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
Sertar pentru dulapuri cu uşi glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940651 200
Sertar pentru dulapuri cu uşi glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940651 100
Sertar pentru dulapuri cu uşi glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940651 125
Raft de depozitare200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuşi glisante, lățime 60G pentru înălțimea dulapului 1500 mm	940514 1500
Sertar pentru dulapuri cu uşi glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940651 300
Sertar pentru dulapuri cu uşi glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940651 150
Sertar pentru dulapuri cu uşi glisante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940651 75
Soclu cu panou detaşabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 60	958146 60
Placă de aşezare din bambus Dimensiune în G 60X20	951980 60X20
Placă de aşezare din lemn stratificat Dimensiune în G 60X20	951985 60X20
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30