HOLEX

Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe dreapta, Tip: SET07

Date comandă

Numărul de comandă	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Clasa articolului	29W

Descriere

Execuţie:
Fără răcire interioară.
Livrare:
În cutie din plastic.

Descriere tehnică

Plăcuţă amovibilă compatibilă	DC..0702..
Cod ISO Suport	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile	269028 7
∅ minim al găurii prealabile D_{min}	12 mm
∅ minim al găurii prealabile D_{min}	15,5 mm
∅ minim al găurii prealabile D_{min}	19 mm
Înălţime de strângere L_2	9 mm

Înălţime de strângere L_2	11 mm
Înălţime de strângere L_2	15 mm
Decalaj central L_3	6,5 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Lungime cap L_1	22,5 mm
Lungime cap L_1	27,5 mm
Lungime cap L_1	40,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lăţime gât L_4	8 mm
Lăţime gât L_4	10 mm
Lăţime gât L_4	12 mm
Standard	Normă de fabricaţie
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară