

Zyklus Pocket



| | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013288227591 | Abmessung: | 205x150x55 mm |
| Teilenr.: | 05004285001 | Gewicht: | 1160 g |
| Artikel-Nr.: | 8009 Zyklus Pocket Set 4 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- 27-teiliges Zyklus Pocket Set mit Bits, Nüssen, Universalhalter und Verlängerung
- Kompakte Zyklus Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar
- Platzsparend und sicher verstaut in einer textilen Box, die auch zum Andocken an Wera 2go geeignet ist

Umfassende und platzsparende Knarren-/Schraubendreher Kombination. Kompakte Zyklus Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklus Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz. Der 75 mm lange Universalhalter für 1/4"-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden. Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen. In textiler Box; geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_zyklus_pocket_und_zubehoer_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_4.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 4
 05004285001 - 4013288227591

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Pocket

Kombiwerkzeugaufnahme




Zyklus Pocket




Die magnetische Direktaufnahme ist sowohl für 3/8"-Steckschlüsseinsätze als auch für 1/4" Bits geeignet.

Mit integriertem Bit-Magazin




Im Griff der kompakten Zyklus Knarre ist ein unverlierbares, frei schwenkbares Bit-Magazin für 12 Bits (1/4", 25 mm Länge) integriert.

Schwenkbares Bit-Magazin



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

Frei schwenkbarer Knarrenkopf




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Fixierung des Knarrenkopfs



Durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter kann der Knarrenkopf in den definierten Positionen 0° sowie 15° und 90° nach rechts und links fixiert werden.

Kleiner Rückholwinkel



Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten in beengten Verschraubungssituationen.

Umschaltbar



Die Zyklus Pocket Knarre ist über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_zyklus_pocket_und_zubehoer_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_4.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 4
05004285001 - 4013288227591

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8009 Zyklus Pocket Set 4, 27-teilig

Zyklus Pocket



Satz-Inhalt:

8009 Zyklus Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm

1x 3/8" x 1/4" x 133 mm



8794 SB Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm

05003582001 1x 3/8" x 125 mm



893/1/1 Universalhalter, 1/4" x 75 mm

1x 1/4" x 75 mm



8790 HMB Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 1/4" x 29 mm

05003569001 1x 1/4" x 29 mm
05003570001 1x 5/16" x 29 mm
05003572001 1x 3/8" x 29 mm
05003573001 1x 7/16" x 29 mm
05003574001 1x 1/2" x 29 mm
05003575001 1x 9/16" x 29 mm
05003553001 1x 8 x 29 mm
05003554001 1x 9 x 29 mm
05003555001 1x 10 x 29 mm
05003557001 1x 12 x 29 mm
05003559001 1x 14 x 29 mm
05003561001 1x 16 x 30 mm



851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm

05056420001 1x PH 1 x 25 mm
05056422001 1x PH 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

05066120001 1x TX 10 x 25 mm
05066122001 1x TX 15 x 25 mm



800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

05056064001 1x 0,8 x 5,5 x 25 mm
05056068001 1x 1,2 x 6,5 x 25 mm



840/1 BTZ Bits, 4 x 25 mm

05056684001 1x 4 x 25 mm
05056687001 1x 6 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_zyklus_pocket_und_zubehoer_zyklus_pocket_8009_zyklus_pocket_set_4.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 4
05004285001 - 4013288227591

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8009 Zyklus Pocket Set 4, 27-teilig

Zyklus Pocket



840/1 Z Bits, 3/16" x 25 mm



05135075001

1x 3/16" x 25 mm

05135076001

1x 1/4" x 25 mm



868/1 Z Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm



05066405001

1x # 1 x 25 mm

05066410001

1x # 2 x 25 mm



Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_zyklus-pocket_und_zubehoer_zyklus-pocket__8009_zyklus-pocket_set_4.html

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set 4
05004285001 - 4013288227591

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de