Hoffmann Group

Garant

Otočná doštička na gravírovanie, HB7525, Typ: UNI

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Trieda položky	21Y

Technický opis

Posuv f	0,003 - 0,03 mm
Rezný materiál	HM
Typ	UNI
Typ	HB7525
Uhol špičky	60 Stupeň
Uhlový polomer R_e	0,08 mm
Dĺžka odsadenia b	0,4 mm
t_{max}	2 mm
w_{max}	2,71 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na gravírovanie a odihlovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	50	P
Oceľ < 1100 N/mm²	vhodný	40	P
INOX < 900 N/mm²	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	30	M
GG(G)	vhodný	60	K
Uni	vhodný		
mokré maximum	vhodný		
mokré minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		