TESA

Páčkový úchylkomer Tesatast dĺžka dotykového ramienka 12,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / ∅ púzdra: 0,1/28mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436252 0,1/28
GTIN	7630041110494
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:
Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
Odčítanie 2/1000 mm.
TESA – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Robustné monoblokové teleso; nemagnetické. **Vyrobený vo Švajčiarsku.**
Použitie:
Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.
Rozsah balenia:
Vrátane upínacieho hrdla ∅ 8 mm.
Zvláštne príslušenstvo:
Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.
Náhradný diel:
Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.
Upozornenie:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,002/0,001 – rozpätie odchýlky 2 µm, celkové rozpätie odchýlky 4 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 2 µm.

Technický opis

Odčítanie	0,002 mm
Rozpätie odchýlky f_e	2 µm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	3,5 µm
Rozsah merania na smer	0,1 mm
Meracia sila	0,15 N
∅ puzdra	28 mm
Rozsah natočenia	2×120 Stupeň
∅ upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	11,8 mm
∅ meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

Príslušenstvo

Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm ∅ meracej guľôčky 1	436315 1
THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm ∅ meracej guľôčky 2	436315 2
THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm ∅ meracej guľôčky 2R	436315 2R