Akumulátorová multimateriálová rezačka, Typ: M12FCOT-0

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:
FUEL **Akumulátorová viacmateriálová rezačka** s listom 76 mm pre hĺbku rezu 16,3 mm.
Rozsah balenia:
Bez akumulátora a nabíjačky. 1 × diamantový list pre obklad, 1 × TK brúsny list, 1 × koleso rezačky na kov, 1 × prestaviteľné odsávanie prachu.
Upozornenie:
Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073814.
Vhodný deliaci kotúč nájdete pod č. 563050 veľ. 75.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu	M12FCOT-0
Hmotnosť	1 kg
∅ otvora pílového listu	10 mm
Napätie akumulátora	12 V

maximálne vibrácie podľa EN	2,9 m/s^2
maximálne otáčky	20000 min^{-1}
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálna hĺbka separácie	16,3 mm
maximálny ∅ kotúčov	76 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Malý deliaci kotúčPREMIUM*** EXTRA ÚZKY ∅ kotúčov 75	563050 75
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátora MB12	073829 MB12
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC