HOLEX

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HE, TiN, ∅ DC h7: 11,8mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	122355 11,8
GTIN	4045197393746
Trieda položky	12E

Popis

Prevedenie:
Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu – vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje **vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany** s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú **krátke triesky.**
Upozornenie:
Dĺžka napínacích drážok $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 122508.

Technický opis

Posuv f v oceli < 900 N/mm^2	0,22 mm/ot,
Tolerancia stopky	h6
Menovité -∅ D_C	11,8 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka napínacích drážok L_c	55 mm
Tolerancia menovitého ∅	h7
∅ stopky D_s	12 mm
Celková dĺžka L	102 mm
Norma	DIN 6537 K
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l_2	37,3 mm
Povrchová úprava	TiN

Rezný materiál	VHM
Prevedenie	4×D
Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Vnútorné chladenie	áno, pri 25 bar
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm²	vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm²	vhodný	90	P
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm²	podmienene vhodný	65	P
Oceľ < 1400 N/mm²	podmienene vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm²	vhodný	35	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	30	M
Ti > 850 N/mm²	vhodný	30	S
Uni	vhodný		
mokré maximum	vhodný		
mokré minimálne	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		