PRYOR

Súprava vyrážačov číslic, 10-dielna Normálne písmo 0 – 9, Výška písma: 10mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085405 10
GTIN	5022044004726
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:
Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastikových krabičkách.
Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.
Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.
Použitie:
Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm^2.**
Náhradný diel:
Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.
Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.
Upozornenie:
Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Ohraničenie hĺbky	áno

Hrúbka stopky	14,3
Výška písma	10 mm
Celková dĺžka	89 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/0	085411 10/0
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/1	085411 10/1
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/2	085411 10/2
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/3	085411 10/3
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/4	085411 10/4
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/5	085411 10/5
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/6	085411 10/6
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/7	085411 10/7
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/8	085411 10/8
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/9	085411 10/9