

**7880 Joker XXL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite  
24-32 mm, 14x18 mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113,5 mm  
Einsteckwerkzeuge selbstjustierende Maulschlüssel Joker**



<b>EAN:</b>	4013288229380	<b>Abmessung:</b>	92x59x19 mm
<b>Teilenr:</b>	05020173001	<b>Gewicht:</b>	441 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7880 Joker XXL	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Der verstellbare 7880 Joker deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Der aufgelaserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug

Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 14x18 mm Aufnahme. Deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt. Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Für das schnelle und durchgängige Verschrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_einsteckwerkzeuge\\_selbstjustierende\\_maulschluesseel](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_einsteckwerkzeuge_selbstjustierende_maulschluesseel)

Wera - 7880 Joker XXL  
05020173001 - 4013288229380

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Einfaches und fehlerfreies  
Ermitteln des  
Drehmomentwertes**



Click-Torque  
Drehmomentschlüssel X 7 mit  
Aufnahme für auswechselbare  
Einsteckwerkzeuge 14x18 mm



Der aufgelaserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug. Einfach mit dem Smartphone oder Tablet abscannen (wenn vorhanden, beide QR Codes: Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug). Es öffnet sich automatisch eine Webseite (keine App!), auf der die eingescannten Werkzeuge erkannt werden. Anschließend noch den benötigten Drehmomentwert eintragen; der korrigierte Wert wird automatisch ermittelt. Das Ermitteln per Korrekturformel/Berechnung entfällt.

**Antrieb 14x18 mm**




Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

**Automatisch und stufenlos  
selbsteinstellend**



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der 7880 Joker alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

**Joker 7880:  
Schraubenschonend**



Die parallelen glatten Backen des 7880 Joker ermöglichen eine Flächenpressung und können dadurch das Verrunden der Mutter bzw. des Schraubenkopfes vermeiden, was bei der Kraftübertragung über Ecken auftreten kann.

**Joker 7880: Ratschenmechanik  
für schnelles Arbeiten**



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

**Joker 7880: Niedriger  
Rückschwenkwinkel**



Über die Eckweitenprismen im Maul wird ein Rückschwenkwinkel von nur 30° ermöglicht.

**Mit Stiftsicherung**



Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_einsteckwerkzeuge\\_selbstjustierende\\_maulschluesseel](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_einsteckwerkzeuge_selbstjustierende_maulschluesseel)

Wera - 7880 Joker XXL  
05020173001 - 4013288229380

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

7880 Joker XXL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite  
 24-32 mm, 14x18 mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113,5 mm  
 Einsteckwerkzeuge selbstjustierende Maulschlüssel Joker



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

05020173001	14x18	24-32	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	15/16-1 1/4	15/16" 31/32" 1" 1 1/16" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5
-------------	-------	-------	------------------------------	------------------------------	-------------	--	--	-------

Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluesel\\_serie\\_einsteckwerkzeuge\\_einsteckwerkzeuge\\_selbstjustierende\\_maulschluesel](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluesel_serie_einsteckwerkzeuge_einsteckwerkzeuge_selbstjustierende_maulschluesel)

Wera - 7880 Joker XXL  
 05020173001 - 4013288229380

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de