

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



<b>EAN:</b>	4013288230171	<b>Abmessung:</b>	250x110x80 mm
<b>Teilenr:</b>	05022102001	<b>Gewicht:</b>	628 g
<b>Artikel-Nr:</b>	950/9 Hex-Plus 8	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand
- Im Rack integrierter Clip, der für den mobilen Einsatz entnommen werden kann
- Entnehmbarer Magnet zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen
- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Metrisch
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

9 gestellverchromte Winkelschlüssel mit Hex-Plus Vorteil gegen rundgedrehte Schrauben sorgen für ein solides Werkzeugsortiment für Innensechskantschrauben. Praktische Aufbewahrung im Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand. Im Rack integrierter Clip, der für für den mobilen Einsatz entnommen werden kann. Das Rack enthält obendrein einen cleveren abnehmbaren Magnetisierer, mit dem Schrauben und auch Werkzeugspitzen magnetisiert (und entmagnetisiert) werden können; so muss die Schraube nicht mehr mühsam mit der zweiten Hand festgehalten werden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_9\\_hex-plus\\_8.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_9_hex-plus_8.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 8  
05022102001 - 4013288230171

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Hex-Plus



Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Kugelform



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz




Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Clevere Aufbewahrung für Winkelschlüssel



Das Rack für die Winkelschlüssel kann auf den Tisch gestellt oder an der Wand befestigt werden.

Clip für unterwegs



Der Clip ist entnehmbar; so können die Winkelschlüssel auch unterwegs mitgenommen werden.

Abnehmbarer Magnetisierer



Das Rack enthält einen abnehmbaren Magnetisierer, mit dem Schrauben und auch Werkzeugspitzen magnetisiert (und entmagnetisiert) werden können.

Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluesel\\_winkelschluesel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_9\\_hex-plus\\_8.html](https://products.wera.de/de/winkelschluesel_winkelschluesel_fuer_innensechskantschrauben_950_9_hex-plus_8.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 8  
05022102001 - 4013288230171


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 950/9 Hex-Plus 8 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 9-teilig

## Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

### Satz-Inhalt:

#### 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1,5 x 90 mm



05022050001 <sup>1)</sup>	1x	1,5 x 90 mm
05022052001	1x	2 x 100 mm
05022054001	1x	2,5 x 112 mm
05022056001	1x	3 x 126 mm
05022058001	1x	4 x 140 mm
05022060001	1x	5 x 160 mm
05022062001	1x	6 x 180 mm
05022064001	1x	8 x 200 mm
05022066001	1x	10 x 219 mm

1) Herkömmliches Sechskantprofil

#### 9109 Wandhalter/Fuß für Winkelschlüsselclip

1x 9109 Wandhalter/Fuß für Winkelschlüsselclip



#### 9536 Winkelschlüsselclip

1x 9536 Winkelschlüsselclip



#### 9538 Magnetisiergerät

1x 9538 Magnetisiergerät



### Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_9\\_hex-plus\\_8.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_9_hex-plus_8.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 8  
05022102001 - 4013288230171

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)