STAHLWILLE

Sada nástrčných kľúčov a očkoploché kľúče, štvorhran 1/2 palca 47-dielne

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	638561
GTIN	4018754261178
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:
Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123; nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124.** Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120.**
Použitie:
Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M22. Zapaľovacie sviečky 16 a 20,8 mm.
Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M12.
Materiál:
Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.
Rozsah balenia:
Nástrčné hlavice 6-hranné: 19 ks č. 642200
veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky: 2 ks č. 642450
veľ. 16; 20,8
Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 643200
veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300
Predĺženia: 3 ks č. 641000
veľ. 75; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2
Vidlicový/očkový kľúč: 13 ks č. 613500
veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah šírky kľúča 6kt kľúč	4-12 mm
Počet dielov	47
Rozsah šírky kľúča 6 kt zakladací kľúč	8-34 mm
Rozmery šírky kľúča	metrické
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Pohon štvorec	1/2 palec
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	481 mm
Šírka	288 mm
Výška	82 mm
Typ výrobku	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613500 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613500 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613500 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613500 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613500 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613500 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613500 16

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613500 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613500 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613500 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613500 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613500 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613500 24
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641000 75
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642200 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642200 11
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642200 12
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642200 13
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642200 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642200 15
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642200 16
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642200 17
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642200 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642200 19
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642200 21
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642200 22
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642200 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642200 27
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642200 30
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642200 32
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642200 34
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642200 8

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 9	642200 9
12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642450 16
12K-bodová zásuvka na sviečku, 1/2 palca Rozmer cez steny 20,8	642450 20,8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643200 10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 12	643200 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 4	643200 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643200 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 6	643200 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 7	643200 7
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643200 8