Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC120, Typ: 41

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574490 41
GTIN	4013349529183
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:
Samostrediaca vnútorná kefa s osadenými pružnými **guľôčkami z karbidu kremíka.** Celková dĺžka 200 mm.
Použitie:
Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov** a **honovacích prác.** Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min^{-1}, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.
Upozornenie:
Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

Technický opis

vhodné pre ∅ otvora	38,1 - 41 mm
∅ kefy D_1	45 mm
Pracovná dĺžka L_3	70 mm
∅ stopky D_s	5,7 mm
Séria	NOVOFLEX-B
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrnitosť	120
odporúčané otáčky	350 - 700 min^{-1}
Druh produktu	Vnútorná kefa

Príslušenstvo

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80 Obsah 0,25	084205 0,25
Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80 Obsah 20	084205 20
Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80 Obsah 5	084205 5