BOSCH

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom, Typ: GSB1215B

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vŕtanie a vŕtanie s príklepom.
- **Electronic Cell Protection (ECP) chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) chráni motor pred preťažením.**
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie uťahovacieho momentu.**
- **Praktický klip na opasok (nie 070104).**
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchloupínacie skľučovadlo.**

Robustný a ergonomický akumulátorový skrutkovač s hmotnosťou iba **1 kg**.
Rozsah balenia:
Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačiek a prepravného kufríka.
Upozornenie:
Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1 - 10 mm
Hmotnosť	1 kg
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálny ∅ špirálovitého vrtáku do dreva	19 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	15 Nm
maximálny ∅ špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1300 min^{-1}
Konštrukcia motora	kefový motor
Označenie výrobcu	GSB 12V-15
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania	10,5 m/s^2
typické použitie	Medium
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 380 min^{-1}
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania	<2,5 m/s^2
maximálny krútiaci moment tvrdý	30 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Napätie akumulátora	12 V
maximálny ∅ špirálovitého vrtáku do betónu	10 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ GAL1240	073866 GAL1240
Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073851 B12