Garant

NC výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 9mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	162951 9
GTIN	4045197366160
Trieda položky	11O

Popis

Prevedenie:
Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
Upozornenie:
Pre **lícovanie H7** pozri č. 162900 a 163000.
Pre výstružníky v rozmeroch 1/100 pozri č. 162902.

Technický opis

Posuv f v oceli < 750 N/mm^2	0,25 mm/ot,
Dĺžka výčnelku L_1	84 mm
Tolerancia stopky	h6
Menovité -Ø D_C	9 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka britov L_c	36 mm
Rozsah Ø	8,51 - 9,05 mm
Počet rezných hrán Z	6
Prídavok na vystružovanie v Ø orientačná hodnota	0,1 - 0,2 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	Výrobná norma

Vnútorné chladenie	nie
Stopka	DIN 1835 A s h6
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	20	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm²	vhodný	10	P
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm²	vhodný	5	P
Oceľ < 1400 N/mm²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm²	vhodný	5	M
INOX > 900 N/mm²	podmienene vhodný	5	M
Ti > 850 N/mm²	podmienene vhodný	5	S
GG(G)	podmienene vhodný	5	K
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokré maximum	vhodný		