Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 63mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085915 63
GTIN	2050000965302
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:
· **Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.**
· **Pozinkovaný povrch.**
· **Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.**
Použitie:
Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.
Upozornenie:
Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Výška	14 mm
Materiál povrch	pozinkované
Ø	63 mm
Puzdro závitu	áno
Výška so závitom	30 mm
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Závit	M8 mm
Hmotnosť	240 g
Menovitá prídržná sila	350 N

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet