KENNAMETAL

ZDET 16M525 FR-721, GH1, Typ: ALU

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220822 ALU
GTIN	4059782503182
Trieda položky	28E

Popis

Odporúčanie:
Pri výmene doštičiek vymeňte, prosím, aj skrutky. Náhradné skrutky sa dodávajú spolu s výmennými doštičkami.
Upozornenie:
f_z pre a_e = 0,3×D.

Technický opis

Typ	HLINÍK
F_z pre hrubovanie až do $_{p\ max.}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
F_z pre polokonečnú úpravu a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
F_z pre dokončenie $_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Polomer rohov	2,5 mm
Hrúbka dosky s	5 mm
Vložte kód ISO	ZDET 16M525 FR-721
Odroda	GH1

Rezný materiál	HM
Počet zmien/rezov	2
Typ výrobku	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	1640	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1370	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1095	N
mokré maximum	vhodný		
mokré minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		