KYOCERA

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Typ: GG

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	224029 GG
GTIN	4960664609154
Trieda položky	25A

Popis

Prevedenie:
Špeciálna geometria otočnej reznej platničky znižuje rezné sily a zlepšuje odlamovanie triesky. Všetky typy majú **rezné hrany Wiper** pre vysoké posuvy.
Použitie:
NB2T / NB3T: Ideálne na **prerušované rezy,** vysoký rezný výkon a vysoké posuvy.
Upozornenie:
Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov NB2 a NB3.
Dodržiavajte pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.
Normované hodnoty pre $a_e = 1 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,06 - 0,25 mm
Typ	GG
Hrúbka platne E	6,35 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Typ	PR1210

Rezný materiál	HM
Použitie	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokré maximum	podmienene vhodný		
mokré minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		