Garant

SNMU 14T7 ANER, HB7730, Typ: GG



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213464 GG
GTIN	4045197666604
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:
Obojstranné s reznými hranami 2×4.
Odporúčanie:
Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.
Upozornenie:
Normované hodnoty pre $a_e = 0{,}5 \ldots 1 \times D/a_{p\,max}$

Technický opis

Krmivo pre zub Pro	0,3 mm
Typ	GG
Hrúbka dosky E.	7 mm
Vložte kód ISO	SNMU 14T7 ANER
Odroda	HB7730
Rezný materiál	HM

Maximálna hĺbka rezu $a_{p\,max}$	6 mm
Počet zmien/rezov	8
Typ výrobku	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200	K
mokré maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		