KYOCERA

Ramenná fréza 90° MECX, Valcová stopka, ∅ D / počet čepieľok Z: 20/5mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227100 20/5
GTIN	4960664462834
Trieda položky	25O

Popis

Popis:
Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Dĺžka výčnelku L_1	20 mm
∅ rezných hrán D_C	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
∅ stopky D_s h6	20 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\,max}$	6 mm
Počet rezných hrán Z	5
Dĺžka rampy L pre α_{max}	16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ∅ D_{max}	38 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ∅ D_{min}	37 mm
Uhol rampy α_{max}	0,72 Stupeň
∅ D_3	17 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707