



KL-0280-702 K

Arretierwerkzeug-Satz VW 1.2 bis 2.0 TDI

Produktinformation (Original) DE
! Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Version 3 - 03/2022


0280-702K_DE220310.indd

Produktbeschreibung

KL-0280-702 K - Arretierwerkzeug-Satz VW 1.2 bis 2.0 TDI

Passend für VW-Audi, Seat, Škoda und Ford Fahrzeuge mit 1.2, 1.4, 1.6, 1.9 und 2.0 Common-Rail und Pumpe-Düse Dieselmotoren. Eingebaut bei VW Beetle, Caddy, Crafter, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter T5; Audi A1, A2, A3, A4, A5, Q5, A6, TT; Seat Alhambra, Altea, Arosa, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo; Škoda Fabia, Fabia II, Octavia II, Roomster, Superb, Superb II, Yeti und Ford Galaxy etc. (Motorcode: AJM, AMF, ANU, ANY, ARL, ASZ, ASZ1, ATD, ATL, AUJ, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, AYZ, AZV, BAY, BDJ, BDK, BGW, BHC, BHW, BJB, BKC, BKD, BKE, BKP, BLB, BLS, BLT, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BMS, BMT, BNA, BNM, BNV, BPW, BPX, BPZ, BRB, BRC, BRD, BRE, BRF, BRM, BRR, BRS, BRT, BRU, BSS, BST, BSU, BSV, BSW, BTB, BUK, BUY, BUZ, BVA, BVA, BVE, BVF, BVG, BVH, BVK, BWB, BWV, BXE, BXF, BXJ, CAAA, CAAB, CAAC, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDDB, CBDK, CCHA, CDBA, CDCA, CEGB, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFWA, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CJAA, CJCA, CJC, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CMEA)

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Motorwellen wie Nockenwelle, Einspritzpumpenwelle und Kurbelwelle und zum Arretieren bzw. Positionieren sowie Einstellen der Zahnriemen-Spannvorrichtung. Erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.



! Sicherheitshinweise und Vorschriften


- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.	Alternativ Werkzeug Nr.
1	R62701419	Schraubendreher-Einsatz XZN-M14, 100 mm	1	T10061
2	KL-0284-91 A	Zahnriemen Spannschlüssel 240 mm	1	3387 // 303-1053 // Matra V.159 // MB995207 // MP-1-302 // T10020 // T100200 // T20197 // U-30009 // U-30009A // VAG3387 // 608 42 00
3	KL-0280-20 A	Arretierwerkzeug	1	2588-110 // 8949 // T10100
4	KL-0286-11	Führungsbolzensatz	1	3369 // 3411 // T10093 // T10228 // T20070 // T30092
5	KL-0280-222	Arretierdorn Ø 4 mm, abgewinkelt	1	T10060 // T10060A // T20167
6	KL-0180-3024	Arretierstift Ø 2,4 mm	1	09919-58320 // 303-1054 // Bohrer Ø 3 mm // KM-955 // KM-955-1 // KM-955-10 // T10115
7	KL-0284-92	Spannrollenschlüssel SW 16	1	T10241 // T20126
8	KL-0280-19 A	Arretierwerkzeug	1	2588-1 // 23-059 // 310-085 // MB995209 // T10050 // 608 94 75 // 608 94 85
9	KL-0280-2202 A	Spezial Winkel-Schraubendreher SW 6	1	Inbus 6 mm, abgewinkelt // T10264
10	KL-0280-2201 A	Arretierdorn Ø 2,5 mm, abgewinkelt	1	1026 // T10265
11	KL-0280-221	Arretierdorn Ø 4 mm, abgewinkelt	1	T40098
12	KL-0280-2501	Arretierdorn Ø 4,4 mm	1	3204 // T10060 // T20167
13	KL-0280-6101	Arretierdorn Ø 4 mm	1	Bohrer Ø 4 mm
14	KL-1480-16	Arretierdorn Ø 6 mm, lang	2	3359 // Bohrer Ø 6 mm // MB995206 // MP-1-301 // T20102 // U-40074 // 430 13 50
15	KL-0280-6102	Arretierdorn Ø 7 mm	1	Bohrer Ø 7 mm
16	KL-0149-131	Stirnlochschlüssel Ø 14 - 100 mm, Zapfen Ø 5 mm	1	3212 // 400 0238 10
17	KL-4031-3610	Schraubendreher-Einsatz XZN-M10	1	T10385
18	KL-0280-16	Halteblech	1	23-058 // 310-08 // T10008 // 608 41 60

i Aufbewahrungssystem: Kunststoffkoffer - KL-0280-7029

DE



GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 - Remscheid
Postfach 120361
47873 Remscheid
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 2191 / 596-0
☎ +49 (0) 2191 / 596-230
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

Sales INTERNATIONAL

☎ +49 (0) 2191 / 596-910
☎ +49 (0) 2191 / 596-911
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700, North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 www.gedoretools.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com



www.gedore-automotive.com