Akumulátorový vŕtací skrutkovač bez akumulátora, nabíjačka, Typ: M18FPD3-2

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:
- **Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vŕtačka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.**
- **Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**
- **Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Rýchloupínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.**
- **Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™(nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.**

Bezúdržbový, bezkefový motor Powerstate. Akumulátorová príklepová vŕtačka s vysokým krútiacim momentom 158 Nm a konštrukčnou dĺžkou len 175 mm.

Rozsah balenia:

Nulová verzia – bez akumulátora, bez nabíjačky, s prepravným kufríkom.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.
Vhodná štartovacia súprava pod Č. 073839.
Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 500 min^{-1}
Konštrukcia motora	FUEL™
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,1 kg
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Maximálny uťahovací moment	158 Nm
maximálny ∅ špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
maximálny ∅ špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania	1,85 m/s^2
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min^{-1}
Označenie výrobcu	M18 FPD3
Druh batérie	Li-Ion
maximálny ∅ špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
Napätie akumulátora	18 V
typické použitie	Heavy Duty
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania	11,3 m/s^2
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač s príklepom