Garant

GARANT Softcut HSI široký rozstup, s otvorom, ∅ D / počet čepieľok Z: 63/6mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214906 63/6
GTIN	4045197674470
Trieda položky	21O

Popis

Prevedenie:
Tepelne spracovaná oceľ odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému uťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.
Použitie:
Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priemermi.
Upozornenie:
Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek).**
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,2** s čepeľou č. **674252 veľ. 8IP**.
Na presné 90° rohy zvoľte a_p = 6 mm.

Technický opis

Maximálna hĺbka rezu $a_{p\,max}$	6 mm
Zodpovedajúca vložka	SO.. 0836..

Otvor nádoby∅	22 mm
Vložte súpravu skrutiek	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celková dĺžka L_{ges}	40 mm
Rezanie -∅ $D_{C.}$	63 mm
Počet rezných hrán z	6
Series (Séria)	Softcut®
Konštrukcia drieku	s otvorom
Uhol nastavenia κ	90 Stupeň
Používanie zastrihávania	Kruhové frézovanie
Rozdeľte rezné hrany	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Výmena nástroja	PowerCard
Typ výrobku	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219863
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP