Garant

SOMT 120508 PDER, HB7520, Typ: ST900

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214865 ST900
GTIN	4045197550637
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:
Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.
Upozornenie:
Normované hodnoty pre $a_e = 0{,}3 \times D$.

Technický opis

Krmivo pre zub Pro	0,2 mm
Typ	ST900
Polomer rohov	0,8 mm
Hrúbka dosky E.	5,56 mm
Vložte kód ISO	SOMT 120508 PDER
Odroda	HB7520
Rezný materiál	HM

Počet zmien/rezov	4
Typ výrobku	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm²	vhodný	320	P
Oceľ < 750 N/mm²	vhodný	300	P
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	260	P
mokré maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		