Garant

Rohová fréza 90° GARANT Softcut MTC, s otvorom, ∅ D / počet čepieľok Z: 63/9mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215575 63/9
GTIN	4045197409393
Trieda položky	21O

Popis

Prevedenie:
Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC** pri **práci v nestabilných podmienkach** alebo **na vretená s nižším výkonom pohonu.**
Použitie:
Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.
Náhradný diel:
Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).
Upozornenie:
Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,2** s čepeľou č. **674252 veľ. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{ges}	50 mm

Zodpovedajúca vložka	AP.. 1335..
Vložte súpravu skrutiek	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Rezanie -Ø $D_{C.}$	63 mm
Otvor nádobyØ	27 mm
Počet rezných hrán z	9
Uhol valenia $\alpha_{max.}$	0,3 Stupeň
Kruhové vŕtanie $a_{p.}$	1,7 mm
DÍžka ramena L pre $\alpha_{max.}$	57,5 mm
Kruhové vŕtanie Ø $D_{min.}$	123 mm
Kruhové vŕtanie Ø $D_{max.}$	124 mm
Series (Séria)	Softcut®
Ø D_3	60 mm
Konštrukcia drieku	s otvorom
Uhol nastavenia κ	90 Stupeň
Používanie zastrihávania	Kruhové frézovanie
Používanie zastrihávania	Cirkulárna fréza
Používanie zastrihávania	Ramping
Rozdeľte rezné hrany	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Stratégia rezania	MTC
Výmena nástroja	PowerCard
Typ výrobku	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219826
	674252 8IP

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP