Garant

Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3×D, ∅ DC: 23mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234005 23
GTIN	4045197696564
Trieda položky	21S

Popis

Prevedenie:
Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
Tolerancia otvorov: –0,1 / +0,3 mm
Popis:
Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.
Vhodné pre:
Otočné platničky SOGX 080407.
Upozornenie:
Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 080407
Úžitková dĺžka L_1	69 mm
Počet rezných hrán Z	1
∅ stopky D_s	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 8IP (1,3 Nm)
Dĺžka stopky L_s	56 mm
Séria	Elektrická vŕtačka
Menovitý-∅ D	23

Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,25 mm
Dĺžka previsu L_A	89 mm
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6535
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6640
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB630
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie	HB6810
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmienečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vŕtanie
Použite vrtáka	podmienené vŕtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,3	211750 1,3
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP	239700 8IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP