Hoffmann Group

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	33 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružín	259044 2
Podložka	259031 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Skrutka klinku	259018 2
Klinok	259015 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Funkčná šírka L_4	32 mm
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2525M12
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Klinok Typ 2	259015 2