KOMET

Zapichovacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 15 mm, ∅ Dmin / šírka drážky š: 8/1,5mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	240154 8/1,5
GTIN	4047109072367
Trieda položky	24S

Popis

Prevedenie:
Rezný materiál = BK 82.
Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

Technický opis

maximálna hĺbka vpichu t_{max}	2,5 mm
pre otvory od ∅ D_{min}	8 mm
vhodné kliešte č. 240100	12/8; 16/8
a	7,7 mm
f	3,75 mm
∅ stopky d	8 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Vnútorné chladenie	áno
Posuv f v oceli < 500 N/mm^2	0,02 mm/ot,
Úžitková dĺžka	15 mm
Atribút Názov produktu	L_2 = 15 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	145	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	145	N
Hliník > 10 % si	vhodný	130	N
Oceľ < 500 N/mm²	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm²	vhodný	70	P
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	65	P
Oceľ < 1100 N/mm²	vhodný	55	P
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný	55	P
INOX < 900 N/mm²	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	40	M
Ti > 850 N/mm²	vhodný	25	S
GG(G)	vhodný	45	K
Uni	vhodný		
mokré maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka ∅ d / vŕtanie ∅ d1 12/8	240100 12/8
Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka ∅ d / vŕtanie ∅ d1 16/8	240100 16/8