Hoffmann Group

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 28
Držiak ISO-kód	PDJNR/L 2020K15
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Dĺžka hlavy L_1	35 mm
Súprava pružín	259044 2
Klinok	259015 8
Funkčná šírka L_4	25 mm
Skrutka klinku	259018 7
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Veľkosť doštičiek	15 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 28	259031 28
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Klinok Typ 8	259015 8
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 7	259018 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500