Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	DDJNR/L 3232P15
Skrutka pre podložku	259025 10
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Funkčná šírka L_4	40 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Čeľusť, skrutka, pružina	259035 2
Podložka	259031 28
Veľkosť doštičiek	15 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 28	259031 28
Skrutka pre podložku Typ 10	259025 10
Jednotka upínacích pätiek Typ 2	259035 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500