





KL-1280-701 Arretierwerkzeug Renault

Produktinformation (Original) DE
⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 gedore.com

Version 05/2022

1280-701_DE220511.indd


Produktbeschreibung

KL-1280-701 - Arretierwerkzeug Renault

Passend für Dacia, Nissan, Opel, Renault, Suzuki und Mercedes 1.5 und 2.8 Diesel Motoren. z.B. Renault Clio II / III, Fluence, Kangoo I / II, Laguna III, Logan, Mascott, Master II / Propulsion / RWD, Megane II / III, Modus I / II, Scenic I / II, Twingo II; Opel Movano-A; Dacia Duster, Logan / MCV / Pick-up / Van; Nissan Cube, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200, Qashqai, Tiida; Suzuki Jimny; Mercedes A-Klasse, B-Klasse, Citan, CLA.

(Motorcode: K9K, K9K 262, K9K 266, K9K 299, K9K 700, K9K 702, K9K 704, K9K 706, K9K 710, K9K 712, K9K 714, K9K 716, K9K 718, K9K 722, K9K 724, K9K 728, K9K 729, K9K 732, K9K 740, K9K 750, K9K 752, K9K 760, K9K 762, K9K 764, K9K 766, K9K 768, K9K 770, K9K 772, K9K 774, K9K 780, K9K 782, K9K 790, K9K 792, K9K 794, K9K 796, K9K 800, K9K 802, K9K 804, K9K 806, K9K 808, K9K 830, K9K 832, K9K 834, K9K 836, K9K 837, K9K 838, K9K 842, K9K 846, K9K 884, K9K 892, K9K 894, K9K 896, K9K 898; S9W 206, S9W 208, S9W 212, S9W 700, S9W 702, 607.951).

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Motorwellen wie Nockenwelle, Kurbelwelle, Einspritzpumpe, und des Schwungrades. Erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.	Alternativ Werkzeug Nr.
1	KL-1280-233 B	Arretierdorn Ø 7,9 / 11,9 mm	1	09912-46510, 09919-58120, W 607 589 01 15 00, 99395214, Dorn Ø 8 mm, KM-6031, KM-6130, KV113B0110, KV113B0280, Mot.1054, Mot.1430, Mot.861
2	KL-1280-234 B	Arretierdorn M10 / Ø 7,9 mm	1	09919-58110, W 607 589 00 15 00, KV113B0130, Mot.1489
3	KL-1280-203 A	Arretierdorn Ø 4,9 mm	1	1.860.617.000, A60617, KM-966, KM-966-2, Mot.910, Mot.910/1
-	KL-4990-2002	Kunststoffdose	1	

! Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!