Garant

Vyvŕtavacia vložka Micro vnútorná pravá, L1 = 26 mm, ∅ Dmin: 4,2mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270218 4,2
GTIN	4045197466174
Trieda položky	21I

Popis

Použitie:
Držiak čepieľok č. 270200 – 270204.

Technický opis

∅ stopky d	4 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	0,3 mm
minimálny ∅ D_{min}	4,2 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	1,95 mm
Polomer R	0,15 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm^2	0,015 mm/ot.
Posuv f v oceli < 1100 N/mm^2	0,020 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm^2	0,015 mm/ot.
Séria	Micro
Dĺžka výčnelku L_1	26 mm
Atribút Názov produktu	L_1 = 26 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokré maximum	vhodný		