



GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Arretierwerkzeug-Satz, PSA 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 HDI



KL-1380-26 KC



1380-26KCd140704.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Phone: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

Email: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-1380-26 KC

Citroën, Peugeot, Lancia,
Ford, Volvo, Fiat



KL-1380-26 KC - Arretierwerkzeug-Satz, PSA 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 HDI

Passend für PSA Citroën, Peugeot, Lancia, Ford, Volvo und Fiat 1.4, 1.6, 2.0 und 2.2 HDI Diesel Motoren. z.B. **Peugeot** Boxer II, Expert I/II, Expert III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, RCZ, Boxer II, 206+, Bipper, Partner III, Expert III, Partner III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 107, 206, 206 CC, 207, 207 CC, 307, 307 CC, 308, 308 CC, 406, 406 Coupe, 407, 508, 607, 807, 1007, 3008, 4007, 5008; **Citroen** Berlingo III, Berlingo/Berlingo First I/II, C1, C2, C3 I/II/First/Classic, C3 III, C3 Picasso, C3 Pluriel, C4, C4 II, C4 Picasso/Grand Picasso, C5, C5 II, C5 III, C6, C8, C-Crosser, Dispatch/Jumpy III, DS3, DS4, Nemo, Relay/Jumper II, Xsara II, Xsara Picasso; **Fiat** Ducato, Scudo, Ulysse; **Lancia** Phedra; **Ford** Scudo, C-MAX, Fiesta, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-MAX, Mondeo; **Mazda** 2, 3, 5 und **Volvo** C30, S40, S60, S80, V50, V70.

(Motorcode: 4HK, 4HL, 4HN, 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HW, 4HX, 4HY, 4HZ, 8HP, 8HR, 8HS, 8HT, 8HV, 8HW, 8HX, 8HZ, 9HF, 9HH, 9HJ, 9HL, 9HM, 9HN, 9HP, 9HR, 9HS, 9HT, 9HU, 9HV, 9HW, 9HX, 9HY, 9HZ, AHY, AHZ, D4162T, D4162T DRIVE, D4164T, D4164T DRIVE, DV4C, DV4TD, DV4TED, DV4TED4, DV6ATED4, DV6AUTED4, DV6BTED4, DV6BUTED4, DV6C, DV6D, DV6DTEd, DV6DU, DV6ETED, DV6TED4, DV6TED4B, DV6TED4BU, DV6UC, DV6UTED4, DW10ATED, DW10ATED/L3, DW10ATED4, DW10ATED4/L4, DW10ATED4/L44H, DW10BTED, DW10BTED/L3, DW10BTED4, DW10C, DW10CTED4, DW10CTED4, DW10JATED4, DW10UTD, DW10UTED4, DW12ATED, DW12ATED4/L4, DW12BTED4, DW12CTED4, DW12MTED4, DW12TED4, DW12TED4/L4, DW12UTED, F6JA, F6JB, F6JC, F6JD, G8DA, G8DB, G8DD, GPDA, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, MZ-CD 1.6 Y6, H02, RHC, RHD, RHE, RHF, RHG, RHH, RHJ, RHK, RHL, RHM, RHR, RHS, RHT, RHV, RHW, RHX, RHY, RHZ, T1BA/B/C, TZJA, Y6)


Lieferumfang: KL-1380-26 KC

Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichsnummern
KL-1380-2215 A Arretierdorn abgewinkelt Zum Arretieren des Schwungrades.	1		0188-Y* ^V 0118-Y* ^V LDV104* ^V 0153N* ^V 1.860.863.000* ^A 1.870.827.000* ^A 7104-TJ* ^V 18G 1632* ^A 9767.34* ^A
KL-1380-2216 A Arretierdorn abgewinkelt Zum Arretieren des Schwungrades.	1		0188-D* ^V 7017-TR* ^V 0288-D* ^V

*^A Alternativwerkzeug

*^V Vergleichswerkzeug

Anwendungsbeispiel:



Anwendungsbereich

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwelle, Kurbelwelle, Einspritzpumpenwelle und des Schwungrades sowie zum Einstellen der Zahnriemen-Spannvorrichtung und zum Halten des Zahnriemens. Erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder der Motorreparatur.

Vorschriften und Hinweise

- Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des Arretierwerkzeug-Satzes **KL-1380-26 KC** noch montiert sind.
- Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt.
- Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen.
- Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.

Lieferumfang: KL-1380-26 KC

Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichsnummern
KL-1380-2219 A Arretierdorn Ø 7,9 mm Zum Arretieren der Nockenwelle.	1		0132-AJ1* ^A
KL-1380-2220 A Arretierdorn Ø 7,9 mm Zum Arretieren der Nockenwelle.	1		0188-M* ^A 5711-TA* ^A 9766.98* ^A 7014-TN* ^A 0178-A* ^A 2.000.023.200* ^A 0132-AJ1* ^A
KL-1380-2228 A Arretierstift Spannrolle Zum Arretieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		0153-AL* ^V
KL-1380-231 A Blockierwerkzeug Schwungrad Zum Arretieren des Schwungrades.	1		0188-F* ^A 0134-AF* ^V 9044-T* ^V
KL-1380-233 A Arretierdorn Ø 7,7 mm , abgewinkelt Zum Arretieren der Kurbelwelle.	1		0188-X* ^V

*^A Alternativwerkzeug

*^V Vergleichswerkzeug

Lieferumfang: KL-1380-26 KC			
Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichsnummern
KL-1380-234 A Abzieher für Kurbelwelle Zum Abziehen der Kurbelwellen-Riemenscheibe.	1		0188-P*A 0188-P2*A
KL-1380-237 A Zahnriemen-Halteklammer Zum Fixieren bzw. Halten des Zahnriemens auf dem Kurbelwellenrad.	1		0188-K*V
KL-1380-2601 A Arretierwerkzeug Kurbelwelle Zum Zentrieren des Kurbelwellenrades.	1		0188-AH*V 2.000.020.300*V
KL-1380-2602 A Arretierwerkzeug Kurbelwelle Zur Überprüfung der Einstellung an der Keilrippenriemen-Spannvorrichtung	1		0188-Q2*V
KL-1380-2603 Arretierdorn Ø 4 mm, abgewinkelt Zum Arretieren der Keilrippenriemen-Spannvorrichtung	1		0188-Q1*V
KL-1382-1 Zahnriemen-Spannschlüssel Zum Positionieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		0188-J2*V 0178-E*A 5711-TE*A
KL-1382-2 Zahnriemen-Spannschlüssel Zum Positionieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		0188-J*V
KL-0680-2201 A Arretierdorn Ø 11 mm Zum Arretieren des Schwungrades.	1		21-262*A 303-734*A 0194-C*A 999-7169*A 49 JE02 020*A
KL-0680-2202 A Arretierdorn Ø 4.5 mm Zum Arretieren der Kurbelwelle. Zum Arretieren der Einspritzpumpe.	2		303-732*A 21-260*A 999-7233*A 49 JE02 018*A 0194-A*A 999-7121*A 2.000.023.000*A 2.000.024.100*A
KL-0680-2203 A Arretierdorn Ø 8 mm Zum Arretieren der Nockenwelle.	1		21-263*A 0194-B*A 999-7122*A 303-735*A 49 JE02 021*A 2.000.023.200*A
KL-1380-2690 A Kunststoffkoffer	1	-	-

*A Alternativwerkzeug

*V Vergleichswerkzeug