Garant

Axiálna zapichovacia vložka Micro vonkajšia pravá, L1 = 15 mm, ∅ Dmin / W: 6,2/2mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270350 6,2/2
GTIN	4045197467133
Trieda položky	21I

Popis

Použitie:
Držiak čepieľok č. 270200 – 270204.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t_{max}	4 mm
∅ stopky d	6 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	2,95 mm
minimálny ∅ D_{min}	6,2 mm
Polomer R	0,1 mm
Séria	Micro
Dĺžka výčnelku L_1	15 mm
Atribút Názov produktu	L_1 = 15 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm²	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokré maximum	vhodný		