Garant

Držiak upichovacieho noža Eco, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273860 25/3
GTIN	4045197581952
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm^2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.
Upozornenie:
Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.
Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006 – 319136.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{max}	21 mm
Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Dĺžka hlavy L_1	36,5 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	108 mm
Séria	Eco
Šírka stopky b	25 mm

Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659957 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25