



## KL-4043-100 / -200 / -300 / -400 Steckschlüssel-Sätze TorxPlus®



Artikel: KL-4043-100



Artikel: KL-4043-200



Artikel: KL-4043-300



Artikel: KL-4043-400

**Produktinformation (Original) DE**  
 Vor Verwendung, lesen und verstehen!

[www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)



### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
 78166 - Donaueschingen  
 Postfach 1329  
 78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
 ☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90  
 ✉ info.gam@gedore.com  
 🌐 gedore-automotive.com

### GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México  
 Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique  
 7187 Bryhawke Circle, Suite 700  
 North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15  
 ☎ +1-843 / 225 50 20  
 ✉ info@gedoretools.com  
 🌐 gedore.com

Version 2 - 02/2022

4043-1.-2.-3.-4.Serie\_DE220210.indd

## KL-4043-..Serie - Steckschlüssel-Sätze TorxPlus®

Universell passend bei Fahrzeugen mit TorxPlus® Verschraubungen, z.B. bei VW, Audi, Seat Skoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford und viele mehr.

Zum Lösen und Festdrehen von TorxPlus® Verschraubungen mit Innen- und Aussenprofil z.B. an Zahnriemen- und Steuerketten-Gehäusedeckel, Achsteilen, am Schwungrad sowie allgemein an Motor und Getriebe.

### Empfohlenes Zubehör:

GEDORE 2093 U-20 - Umschaltknarre 1/4", GEDORE 3093 U-20 - Umschaltknarre 3/8", GEDORE 1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

## ⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen nur durch ausgebildete Fachkräfte in KFZ-Fachwerkstätten unter Beachtung der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass das Werkzeug keine Beschädigungen aufweist, beschädigte oder verschlissene Teile austauschen!
- Beachten Sie fahrzeugspezifische Anwendungsabläufe immer im Reparaturleitfaden des Fahrzeugherstellers!
- Angegebene fahrzeugspezifische Daten unter Vorbehalt!

## KL-4043-100 - Steckschlüssel-Einsatz-Satz 1/4" + 3/8", IP TorxPlus®, 11 tlg.



### Lieferumfang

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Schlüsselweite	Antrieb	Menge
1	KL-4043-1010	Steckschlüssel 1/4", IP 10 mm		10 mm	1/4"	1
2	KL-4043-1015	Steckschlüssel 1/4", IP 15 mm		15 mm	1/4"	1
3	KL-4043-1020	Steckschlüssel 1/4", IP 20 mm		20 mm	1/4"	1
4	KL-4043-1025	Steckschlüssel 1/4", IP 25 mm		25 mm	1/4"	1
5	KL-4043-1030	Steckschlüssel 1/4", IP 30 mm		30 mm	1/4"	1
6	KL-4043-2040	Steckschlüssel 3/8", IP 40 mm		40 mm	3/8"	1
7	KL-4043-2045	Steckschlüssel 3/8", IP 45 mm		45 mm	3/8"	1
8	KL-4043-2050	Steckschlüssel 3/8", IP 50 mm		50 mm	3/8"	1
9	KL-4043-2055	Steckschlüssel 3/8", IP 55 mm		55 mm	3/8"	1
10	KL-4043-2060	Steckschlüssel 3/8", IP 60 mm		60 mm	3/8"	1
11	KL-4043-1999	Steckleiste				1

**KL-4043-200 - Steckschlüssel-Satz 3/8", EP TorxPlus®, 7 tlg.**



**Lieferumfang**

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Schlüsselweite	Antrieb	Menge
1	KL-4043-2110	Steckschlüssel 3/8", EP 10 mm		10 mm	3/8"	1
2	KL-4043-2112	Steckschlüssel 3/8", EP 12 mm		12 mm	3/8"	1
3	KL-4043-2114	Steckschlüssel 3/8", EP 14 mm		14 mm	3/8"	1
4	KL-4043-2116	Steckschlüssel 3/8", EP 16 mm		16 mm	3/8"	1
5	KL-4043-2118	Steckschlüssel 3/8", EP 18 mm		18 mm	3/8"	1
6	KL-4043-2120	Steckschlüssel 3/8", EP 20 mm		20 mm	3/8"	1
7	KL-4043-2999	Steckleiste				1

**KL-4043-300 - Steckschlüssel-Satz 1/2", EP TorxPlus®, 7 tlg.**



**Lieferumfang**

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Schlüsselweite	Antrieb	Menge
1	KL-4043-3122	Steckschlüssel 1/2", EP 22 mm		22 mm	1/2"	1
2	KL-4043-3124	Steckschlüssel 1/2", EP 24 mm		24 mm	1/2"	1
3	KL-4043-3126	Steckschlüssel 1/2", EP 26 mm		26 mm	1/2"	1
4	KL-4043-3128	Steckschlüssel 1/2", EP 28 mm		28 mm	1/2"	1
5	KL-4043-3130	Steckschlüssel 1/2", EP 30 mm		30 mm	1/2"	1
6	KL-4043-3132	Steckschlüssel 1/2", EP 32 mm		32 mm	1/2"	1
7	KL-4043-2999	Steckleiste				1

## KL-4043-400 - Steckschlüssel-Satz 1/4", EP TorxPlus®, 7 tlg.



### Lieferumfang

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Profil	Schlüsselweite	Antrieb	Menge
1	KL-4043-1106	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 6 mm		6 mm	1/4"	1
2	KL-4043-1107	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 7 mm		7 mm	1/4"	1
3	KL-4043-1108	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 8 mm		8 mm	1/4"	1
4	KL-4043-1110	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 10 mm		10 mm	1/4"	1
5	KL-4043-1111	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 11 mm		11 mm	1/4"	1
6	KL-4043-1112	Steckschlüsseleinsatz 1/4", EP 12 mm		12 mm	1/4"	1
7	KL-4043-4999	Steckleiste				1