Garant

Upichovacia doštička Dokončovanie, HB7010, Šírka zápichu w: 3mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273723 3
GTIN	4045197502896
Trieda položky	21J

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,03 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	K
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010
Uhlový Polomer r	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm²	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 750 N/mm²	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm²	podmienene vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm²	podmienene vhodný	140	M
Ti > 850 N/mm²	vhodný	70	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokré maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		