Garant

# „5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, ľavé, ∅ DC: 26mm

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 268468 26 |
| GTIN | 4045197470263 |
| Trieda položky | 21K |

## Popis

**Prevedenie:**
S vnútorným chladením.
Valcová stopka s **nákružkom.**
**Použitie:**
Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.
**Upozornenie:**
· **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
· **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**
Sústružnícky a vŕtací nástroj **používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.**

## Technický opis

| | |
|---|---|
| ∅ stopky $D_s$ | 32 mm |
| Menovitý-∅ D | 26 mm |
| Otočná rezná platnička č. 268472-268496 | WCHX 1305.. |
| ∅ otvoru tolerancia D | 0/+0,33 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 36 |
| Dĺžka stopky $L_s$ | 60 mm |
| Úžitková dĺžka $L_1$ | 58,5 mm |
| ∅ $d_2$ | 40 mm |

| | |
|---|---|
| Dĺžka previsu $L_A$ | 73 mm |
| Séria | „5 v 1“ |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 36 | 269028 36 |
| Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50 | 659874 50 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600 | 659957 1600 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |