Garant

držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 32/4mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273757 32/4
GTIN	4045197538383
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm^2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.
Upozornenie:
Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	28 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Dĺžka hlavy L_1	48 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Šírka stopky b	32 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 7	279815 7
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659957 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30