

## KL-0115-200 /-210

Radnabenschleifer, PKW, NFZ



### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 - Donaueschingen  
Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY  
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90  
✉ info.gam@gedore.com  
🌐 www.gedore-automotive.com



[www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)



12/2023

KL-0115-200\_210 (DE231124).indd

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### KL-0115-2.. - Radnabenschleifer für Stehbolzen

**Universell einsetzbar an Radnaben mit Radbolzen.**


Zur schnellen Reinigung der Felgen-Anlagefläche, speziell an Radnaben mit Radbolzen.

Feste Korrosionsrückstände können durch Aufsetzen direkt über die Radbolzen, in einem Arbeitsgang einfach und unkompliziert entfernt werden.

Die patentierte 8-kant Schnellwechselfaufnahme gewährleistet dabei zwischen Grundkörper und Schleifscheibe eine exakte Zentrierung.

### KL-0115-200 - Radnabenschleifer für Stehbolzen, PKW + Transporter

Für PKW und Transporter



### Technische Daten



Antrieb (4-kant):.....	1/2"
Aussen-Ø .....	50 mm
Aussen-Ø (2):.....	40 mm
Länge.....	110 mm
Gewicht:.....	500 g

### Lieferumfang

Pos.	Beschreibung	Mg.
A	Grundgerät	1
B	Schleifscheiben-Satz	1
B1	Schleifscheiben groß	6
B2	Schleifscheiben klein	5

**KL-0115-210 - Radnabenschleifer für Stehbolzen, NKW + Transporter**

Für NKW und Transporter



**Technische Daten**

Antrieb (6-kant):..... 3/8"  
 Aussen-Ø ..... 57 mm  
 Länge ..... 170 mm  
 Gewicht:..... 900 g

**Lieferumfang**

Pos.	Beschreibung	Mg.
A	Grundgerät	1
B	Schleifscheiben-Satz	1
B1	Schleifscheiben groß	6
B2	Schleifscheiben klein	5

**⚠ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN**

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!

## GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Str. 41  
78166 Donaueschingen  
GERMANY  
Tel: +49 771 83 223 0  
Fax: +49 771 83 223 90  
[www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

## GEDORE International:

### GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz  
GERMANY  
Tel: +49 70 42 94 41 0  
Fax: +49 70 42 9441 41  
[www.gedore-torque-solutions.com](http://www.gedore-torque-solutions.com)

### GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes – La Mare II 10, avenue du Fief – Bâtiment 12  
BP 79144 - Saint-Ouen-L'Aumône / 95074 CERGY PONTOISE CEDEX  
FRANCE  
Tél: +33 1 34 40 16 60  
Fax: +33 1 34 40 16 61  
[www.gedore.fr](http://www.gedore.fr)

### GEDORE Polska Sp. z.o.o.

Żwirki i Wigury 56, Mikołów  
POLAND  
Tel: +48 32 738 40-10  
Fax: +48 32 738 40-20  
[www.gedore.pl](http://www.gedore.pl)

### GEDORE India Pvt. Ltd.

Plot No. 148, Sector-3, IMT Manesar  
Gurugram, Haryana-122051  
INDIA  
Tel: +91 124 4087979  
[sales@gedoreindia.com](mailto:sales@gedoreindia.com)  
[www.gedore.in](http://www.gedore.in)

### GEDORE Tools South Africa (PTY) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo Road, Durban / Kwazulu-Natal  
New Germany, 3610  
SOUTH AFRICA  
Tel: +27 3 17 05 35 87  
Fax: +27 3 17 05 47 35  
[www.gedore.co.za](http://www.gedore.co.za)

### GEDORE Tool Trading Co., Ltd. Shanghai, China

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road  
Minhang, Shanghai, China 201109  
CHINA  
Tel: +86 21 33 88 72-58  
Fax: +86 21 33 88 72-59  
[www.gedore.cn](http://www.gedore.cn)

### GEDORE Ibèrica S.L., Spain

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava  
SPAIN  
Tel: +34 945 292 262  
Fax: +34 945 292 199  
[www.gedore.es](http://www.gedore.es)

## GEDORE Headquarter:

### GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Str. 149  
42899 Remscheid  
GERMANY  
Tel: +49 2191 596 900  
Fax: +49 2191 596 999  
[www.gedore.com](http://www.gedore.com)

### GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Straße 1  
8190 Birkfeld  
AUSTRIA  
Tel: +43 3174 3636 0  
Fax: +43 31 74 36 38 320  
[www.gedore.at](http://www.gedore.at)

### GEDORE Torque UK Ltd.

Tannery Ln, Gosden Common  
Guildford GU5 0AJ  
UK  
Tel: +44 14 83 89 27 72  
Fax: +44 14 83 89 85 36  
[www.gedore-torque.com](http://www.gedore-torque.com)

### GEDORE Technag BV, Netherlands

Flemingweg 7  
2408 AV Alphen aan Den Rijn  
NETHERLANDS  
Tel: +31 1 72 42 73 50  
Fax: +31 1 72 42 73 60  
[www.gedore.nl](http://www.gedore.nl)

### Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vicentina  
São Leopoldo - RS - CEP: 93025-340  
BRASIL  
Tel: +51 35 89 92 00  
Fax: +51 35 89 92 22  
[www.gedore.com.br](http://www.gedore.com.br)

### GEDORE UK Ltd.

Marston St, Skipton  
North Yorkshire BD23 1TF  
UNITED KINGDOM  
Tel: +44 17 56 70 67 00  
Fax: +44 17 56 79 80 83  
[www.gedoreuk.com](http://www.gedoreuk.com)

### GEDORE Torque Ltd., UK

Bramley  
Guildford, Surrey, GU5 0AJ  
UNITED KINGDOM  
Tel: +44 1483 894476  
[www.gedore-torque.com](http://www.gedore-torque.com)

### GEDORE Tools Inc. USA

4055 Faber PI Dr  
North Charleston, SC 29405  
USA  
Tel: +1 843 225 5015  
[www.gedoretools.com](http://www.gedoretools.com)