Garant

držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3Lmm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273761 25/3L
GTIN	4045197643841
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm^2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 12,5×w **(hlbka upichovania do 37,5 mm)**
Upozornenie:
Maximálny ∅ = obmedzený ∅ obrobku z dôvodu konštrukcie.
Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.
V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656 – 273670.

Technický opis

Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Dĺžka hlavy L_1	54 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	37,5 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Maximálny ∅	75 mm
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	ľavé

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659957 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25